

# IMBUSTATRICE

## MPL-MLPS PORTATILE

### PORTABLE PACKING MACHINE MPL - MLPS

#### CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL INFORMATION

##### MPL

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>MODELLO/MODEL:</b>           | MPL L600/L800                      |
| <b>LUNGHEZZA SALDATURA:</b>     | L 600 mm                           |
| <b>LENGTH WELDING:</b>          | L 800 mm                           |
| <b>ALIMENTAZIONE/FEEDING:</b>   | 230 V-11V                          |
| <b>ASSORBIMENTO/ABSORPTION:</b> | 40 WATT                            |
| <b>DIMENSIONI/SIZE:</b>         | L 600 50X20X700<br>L 800 50x20x900 |
| <b>PESO/WEIGHT:</b>             | L 600 Kg 1 - L 800 Kg 1,5          |



MPL

#### CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL INFORMATION

##### MLPS

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>MODELLO/MODEL:</b>           | MLP L600/L800                          |
| <b>LUNGHEZZA SALDATURA:</b>     | L 600 mm                               |
| <b>LENGTH WELDING:</b>          | L 800 mm                               |
| <b>ALIMENTAZIONE/FEEDING:</b>   | 230 V-11V                              |
| <b>ASSORBIMENTO/ABSORPTION:</b> | 40 WATT                                |
| <b>DIMENSIONI/SIZE:</b>         | L 600 700X100X450<br>L 800 900x100x450 |
| <b>PESO/WEIGHT:</b>             | L 600 Kg 6 - L 800 Kg 8                |

##### DESCRIZIONE:

L'imbustatrice portatile viene usata per chiudere le buste in nylon contenente il capo da consegnare al cliente in modo più pulito e rapido. Il suo funzionamento è semplice e pratico con consumi elettrici irrisonori. Con una semplice pressione sul lato della busta da sigillare, tenendo premuto il pulsante per circa 10 secondi, si ottiene la saldatura del lato aperto. La macchina è corredata di controbattuta.

##### DESCRIPTION:

The portable packing machine is used to closed the envelops in nylon with the clothes to give the client in clean way and rapid. The operation it is practical with derisive electric consumptions. With simple pressure on the side of the envelope from pressed sigil, the button for around 10 sec. the welding of open side. The machine is equipped of countered.

##### DESCRIZIONE:

L'imbustatrice portatile viene usata per chiudere le buste in nylon contenente il capo da consegnare al cliente in modo più pulito e rapido. Il suo funzionamento è semplice e pratico con consumi elettrici irrisonori. Con una semplice pressione sul lato della busta da sigillare, tenendo premuto il pulsante per circa 10 secondi, si ottiene la saldatura del lato aperto. La macchina è corredata di controbattuta.

##### DESCRIPTION:

The portable packing machine is used to closed the envelops in nylon with the clothes to give the client in clean way and rapid. The operation it is practical with derisive electric consumptions. With simple pressure on the side of the envelope from pressed sigil, the button for around 10 sec. the welding of open side. The machine is equipped of countered.

MLPS



**SALDATURA ECOLOGICA SENZA FUMI  
ECOLOGICAL WELDING WITHOUT SMOKES**

