

Máquina de lavar e centrifugar

WS6-14



Poupança excecional e utilização sem esforço



As pessoas primeiro

Design ergonómico certificado com uma abordagem centrada no ser humano para uma experiência do utilizador excecional

O microprocessador Compass Pro® oferece:

- Fácil seleção de programas
- Seleção do idioma
- Seleção rápida e botões de opções para as opções e os programas de lavagem utilizados com maior frequência
- Pacotes de programas de lavagem otimizados para Economia, Desempenho e Tempo



Poupança a longo prazo

Consumo de água e energia extremamente baixo – consulte a tabela abaixo

- Automatic Savings (Poupança automática) A máquina pesa a roupa de cama e ajusta o nível de água de acordo com a carga, para poupar água e energia abaixo de uma carga completa
- Elevada força de centrifugação para uma secagem eficaz
- Super Equilíbrio garante a força de centrifugação correta



Controlo total

Monitorização do desempenho e do estado do equipamento em qualquer lugar, o que lhe permitirá agir e melhorar o seu negócio

- Lavadoras conectáveis a OnE Laundry, o assistente pessoal para validação de higiene, gestão de processos e gestão das receitas



Higiene Avançada Global

Pacote do programa Global Advanced Hygiene^I com redução log 6 comprovada^{II} desinfeção de têxteis através do processo de lavagem, cumprindo os critérios de todos os padrões locais aprovados



As imagens apresentadas são apenas uma representação do produto e podem ocorrer variações.

- I. Programas disponíveis na biblioteca padrão de todos os produtos, excluindo produtos para segmentos específicos onde a temperatura da água não pode ser controlada.
- II. A redução Log 6 é igual a 99,9999% da redução da infetividade viral. A eficácia da redução do SRA-CoV-2 e outros agentes patogénicos no processo é confirmada pelo RISE (The Research Institute of Sweden) com base nos dados laboratoriais da Electrolux Professional.

Acessórios e opções principais

- Fornecimento automático de detergente líquido (quadro I/O opcional)
- Poupança em químicos com a ajuda da Efficient dosing, tanto bombas peristálticas ED como ED Venturi
- Conexão a sistema de reservas/pagamento ou mecanismo de moedas

Especificações principais		WS6-14			
Capacidade nominal, fator de enchimento 1:9	kg/lb	14 / 30			
Tambor, volume	litros	130			
Tambor, diâmetro	ø mm	595			
Centrifugação	rpm	776			
Factor G		200			
Alternativas de aquecimento padrão	eletricidade, kW	7,5 / 10,0			
Alternativas de aquecimento com baixo consumo de energia	eletricidade, kW	3,0			
	vapor	x			
	não aquecida	x			
Dados de consumo "Normal 60°C" ¹		EI		Vapor ²	
		Carga completa, 14 kg	Meia carga, 7 kg ³	Carga completa, 14 kg	Meia carga, 7 kg ³
Tempo total	Mín	50	45	50	45
Consumo de água (fria+quente)	litros	91+23	44+12	114+0	56+0
Consumo de energia (motor/ aquecimento/água quente)	kWh	0.2/0.65/1.45	0.2/0.35/0.75	0.2/-	0.2/-
Consumo de vapor	kg	-	-	3.2	1.7
Humidade residual	%	58	66	58	66

1. Temperatura da água fria 15°C e quente 65°C.

2. Dependendo da pressão do vapor.

3. Programas com PA.

Produzida em conformidade com as normas ISO 9001 e ISO 14001.

Certificada com o certificado CB para Diretiva de Baixa tensão e marca S em conformidade com a Diretiva Relativa às Máquinas. Classe de proteção IP X4D.

Ligações elétricas					
Alternativa de aquecimento	Tensão da rede	Hz	Potência de aquecimento kW	Potência total kW	Fusível recomendado A
Aquecido eletricamente	220-240V 1/1N~	50/60	3,0/7,5/10,0	3,5/7,9/10,4	16/35/50
	220-240V 3~	50/60	3,0/7,5/10,0	3,5/7,9/10,4	16/25/32
	380-415V 3/3N~	50/60	3,0/7,5/10,0	3,4/7,9/10,4	10/16/20
	440V 3~	50/60	7,5/10,0	7,9/10,4	16
	480V 3~	60	10,0	10,4	16
Não aquecido/ /Aquecido a vapor	208-240V 1/1N~	50/60	1	0,8	10
	380-480V 1-2	50/60	1	0,8	10

1. A potência total e o fusível recomendado não dependem da potência de aquecimento nestes casos.
2. Preparado para 3~

Ligações de água e vapor ¹		WS6-14
Válvulas de água	DN	20
Pressão da água	kPa	200-600
Capacidade a 300 kPa	l/min	20
Válvula de descarga	ø mm	75
Capacidade de descarga	l/min	170
Válvula do vapor	DN	15
Pressão do vapor	kPa	300-600
Alimentação com detergente líquido		5

Requisitos do pavimento		
Frequência da força dinâmica	Hz	12.9
Carga no chão durante a centrifugação máx.	kN	2.3 ± 5.4

Níveis do som		
Nível de potência/pressão sonora na extração ²	dB(A)	70/56
Nível de potência/pressão sonora na lavagem ¹	dB(A)	62/47

Emissão de calor	
% da potência instalada, máx.	5

Dados de expedição ³		
Peso	líquido, kg	154
Volume de expedição	m³	1,02

Acessórios		
Base em aço		x
Kits de mangueiras de água ou vapor		x
Depósito de algodão		x
1. Painel de funcionamento	6. Água reutilizada	
2. Abertura da porta ø 365 mm	7. Válvula de descarga	
3. Caixa de detergente	8. Abastecimento de detergente líquido	
4. Água fria	9. Ligação elétrica	
5. Água quente	10. Ligação de vapor	

1. A máquina de lavar e centrifugar está equipada com um airgap AB do tipo integrado de acordo com a norma EN 61770.
2. Níveis de potência sonora medidos em conformidade com ISO 60704.
3. Dados médios. Tamanho do caixote/volume da expedição depende da configuração. Por favor, contacte a logística para as medidas exatas.

Amostras de cores cinzento-prateado e azul-escuro podem ser encomendadas com o número de peça 472998313.

